



WH36250849A

robusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Alum.

Caractéristiques techniques

Détection

Type de capteur	Détecteur de mouvement
-----------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	86 mm
Profondeur de montage	33 mm
Hauteur de montage recommandée	1.1-2.2 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Matière

Couleur	Aluminium
Matière	Polycarbonate (PC)

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----