



WH36250849C

robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Aluminium

Technische Eigenschaften

Erfassung

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor | Bewegungsmelder |
|-------------------|-----------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Abmessungen

| | |
|------------------------|-----------|
| Breite | 86 mm |
| Einbautiefe | 33 mm |
| Empfohlene Montagehöhe | 1.1-2.2 m |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------------|
| Farbe | Aluminium |
| Werkstoff | Polycarbonat (PC) |

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|