



WH36250800Q

robusto NAP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Weiss

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor

Bewegungsmelder

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite

86 mm

Empfohlene Montagehöhe

1.1-2.2 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 55 °C

Werkstoff

Farbe

Signalweiss

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP

IP55

Installation, Montage

Montage auf

Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja