



WH36586305A\_1

**robusto ENC prise 1xT23 IP55 A noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	66 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	39 mm
Profondeur de montage	27 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Type de montage	Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Cache, porte**

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	----------------------------------------------

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

---

**Fonctions**

---

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Identification**

---

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

---

Housse	Obturbateur centrale
--------	----------------------

---

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	-----------------------------------------------------------

---

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

---

Type	Appareil gr. I
------	----------------

---

**Convient pour**

---

robusto encastré / robuste montage en saillie

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---