



WH36586303C\_1

**robusto UP Steckdose 1xT23 IP55 C grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Lichtgrau   |
| RAL Nummer | 7035        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 86 mm |
| Breite                      | 86 mm |
| Tiefe                       | 66 mm |
| Anzahl Einheiten            | 1     |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 39 mm |
| Einbautiefe                 | 27 mm |

**Anschluss**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss   |
| Montageart            | Schraubbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 23 |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Ja                    |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Deckelausführung | Selbstschließender Klappdeckel |
|------------------|--------------------------------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP      | IP55 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Texte**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Aufdruck  | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Vollplatte    |

| Texte        |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen             |

| Geeignet für      |  |
|-------------------|--|
| robusto Unterputz |  |

| Nachhaltigkeit |    |
|----------------|----|
| RoHS-konform   | Ja |