



WH36586303C_1

robusto ENC prise 1xT23 IP55 C grau

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Finition | Mat |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| Nombre d'unités | 1 |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 39 mm |
| Profondeur de montage | 27 mm |

Raccordement

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm ² |
|-----------------------|---------------------------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Connectivité

| | |
|----------------------------|------------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
| Type de montage | Fixation par vis |

Equipement

| | |
|--|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 23 |
| Insert central rotatif | Non |
| Avec couvercle à charnière | Oui |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Cache, porte

| | |
|-------------------|--|
| Type de couvercle | Couvercle rabattable à fermeture automatique |
|-------------------|--|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP55 |

Fonctions

| | |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel | Non |

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
| Housse | Plaque pleine |

Textes

| | |
|----------------------|---|
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |

Convient pour

robusto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui