



WH36963049Z_1

robusto accessoires: Face IP55 avec joint rond Aluminium

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Obturateur centrale

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 25 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Inscription Sans inscription

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui