



WH36586349A_1

robusto UP Steckdose 1xT23 IP55 A aluminium

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	66 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	39 mm
Einbautiefe	27 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²
-------------------	---------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP55

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

Texte	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für
robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit
RoHS-konform