



WH36586349A_1

robusto ENC prise 1xT23 IP55 A aluminium

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitements de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	66 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	39 mm
Profondeur de montage	27 mm

Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----