



WH27917805C

**kallysto.pro ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables, Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	154 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	48 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

**Connectivité**

Type de connection / prise	QuickConnect
Type de montage	Fixation par vis

**Equipement**

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Convient pour**

kallysto encastré	
-------------------	--