



WH37682400D

**FLF Gr.1 complet: T13 /L1 avec boîte POWER (câble plat) Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 37.7 mm

Largeur 62.7 mm

Profondeur 43.6 mm

**Câble**

Longueur de câble 0.45 m

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.6 mm

Profondeur de montage 6 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Connectivité**

Type de montage Installation à encastrer  
Fixation par encliquetage

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. I

---

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie

---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui