



WH25596206C

kallysto.line encastré complet: Prise type 25 avec bornes enfichables, Orange

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	49 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	42 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

**Connectivité**

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	QuickConnect

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 25
Avec couvercle à charnière	Non

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

**Convient pour**

kallysto encastré
-------------------