



WH25596206C

kallysto.line encastré complet: Prise type 25 avec bornes enfichables, Orange

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	49 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	42 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	QuickConnect

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 25
Avec couvercle à charnière	Non

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----