



WH37585300DM

FLF complet avec ressort d'incliquetage: Type 23 avec bornes enfichables, Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Blanc

Code RAL

9010

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

37.7 mm

Largeur

62.7 mm

Profondeur

43.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

37.6 mm

Profondeur de montage

6 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

Norme suisse type 23

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

Encastré

Connectivité

Type de montage

Installation à encastre
Fixation par serrage

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 23

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

Identification

Avec inscription

Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui