



WH37585300DM

FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 23 avec bornes enfichables, Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	37.7 mm
Largeur	62.7 mm
Profondeur	43.6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.6 mm
Profondeur de montage	6 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par serrage
-----------------	--

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

##### Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. I

---

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie

---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui