



WH25917809C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 25 / Typ 25 mit Steckklemmen/ Braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 152 mm

Breite 92 mm

Tiefe 48 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Mit Klappdeckel Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja