



WH37580306DM

FLF complet avec ressort d'encliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	37.7 mm
Largeur	62.7 mm
Profondeur	43.6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.6 mm
Profondeur de montage	6 mm

Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
Type de montage	Installation à encastrer Fixation par encliquetage
Type de connecteur/prise USB	Raccordement à fiche

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui