



WH37580306DM

FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Orange

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 37.7 mm

Largeur 62.7 mm

Profondeur 43.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.6 mm

Profondeur de montage 6 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect

Type de montage Installation à encastrer
Fixation par encliquetage

Type de connecteur/prise USB Raccordement à fiche

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Plaque pleine

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. I

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui