



WH37660590D

FLF AP-Fertigapparat Prisacucina: Steckdose 4x T13 quer (Gr. II) / Steckklemmen

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

RAL Nummer	9005
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Geschliffen

Abmessungen

Höhe	71 mm
Anzahl Einheiten	4

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
-----------------------	-----------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja