



WH37660590D

FLF appareil complet AP PRISACUCINA: 4x T13 transversal (Gr.II), Chrome-Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Matière

Code RAL

9005

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Poncé

Dimensions

Hauteur

71 mm

Nombre d'unités

4

Raccordement

Type de connexion / prise

Norme suisse type 13

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

4

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Identification

Avec inscription

Non

Convient pour

FLF monté en saillie

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui