



WH37660590D

FLF appareil complet AP PRISACUCINA: 4x T13 transversal (Gr.II), Chrome-Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Code RAL 9005

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Poncé

Dimensions

Hauteur 71 mm

Nombre d'unités 4

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 4

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Identification

Avec inscription Non

Convient pour

FLF monté en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui