



WH27917804C

kallysto.pro ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables, Anthr.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	154 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	48 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--