



WH36586300A_1

robusto ENC prise 1xT23 IP55 A blanc de sécurité

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc de sécurité
Code RAL	9003
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	66 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	39 mm
Profondeur de montage	27 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Fonctions

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Obturbateur centrale
--------	----------------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Type	Appareil gr. I
------	----------------

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
