



WH27260405C

kallysto.pro UP komplett: 4x Universaltaster Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 0.01 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 4

Werkstoff

Farbe Schwarz

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 28.50 mm

Einbautiefe 17.5 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 17.5 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 4

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Anschlussart Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja