



WH27250909C

kallysto.pro UP kompl.: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht Braun

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
-------------------	-----------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	94 mm
--------	-------

Einbautiefe	20 mm
-------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Farbe	Braun
-------	-------

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
-----------	-------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------