



WH36583405A.1



robusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Noir

Code RAL

9005

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

66 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

39 mm

Profondeur de montage

27 mm

Raccordement

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

Encastré

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Cache, porte

Type de couvercle

Couvercle rabattable à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK07

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Oui

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie