



WH37685500D

FLF Gr.2 komplett: 3x Typ 23/L3 mit Flachkabeldose POWER Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	62.50 mm
Breite	75 mm
Tiefe	43.3 mm

Kabel

Kabellänge	0.45 m
------------	--------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm
Einbautiefe	6.3 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²
-------------------	---------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar Schnappbefestigung
------------	---------------------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klapdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. II

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----