



WH37685500D

FLF Gr.2 complet: 3x T23 /L3 avec boîte POWER (câble plat) Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	62.50 mm
---------	----------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	43.3 mm
------------	---------

Câble

Longueur de câble	0.45 m
-------------------	--------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	6.3 mm
-----------------------	--------

Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par encliquetage
-----------------	-------------------------------------------------------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
----------------------------------------------------	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Plaque pleine
--------	---------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	-----------------------------------------------------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. II

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----