



WH36596203A

robusto Einsatz: Typ 25 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 53.8 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36 mm

Einbautiefe 17.8 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 25

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----