



WH36596203C

**robusto UP Feucht Gr.1 komplett: T25 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/ Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	53.8 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm
Einbautiefe	17.8 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Montageart	Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 25
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

---

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

---

**Geeignet für**

robusto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----