



WH25917807C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 25 / Typ 25 mit Steckklemmen/ Beige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	152 mm
Breite	92 mm
Tiefe	48 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Mit Klapdeckel	Nein
----------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--