



WH25917807C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables/ Beige

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur

Beige

Code RAL

1015

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

152 mm

Largeur

92 mm

Profondeur

48 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

41 mm

**Installation, montage**

Montage

Encastré

Position de montage/connexion

Vertical

**Connectivité**

Type de connection / prise

QuickConnect

Type de montage

Fixation par vis

**Equipement**

Avec couvercle à charnière

Non

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

**Identification**

Avec inscription

Non

**Convient pour**

kallysto encastré