



WH25917807C

**kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables/ Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Beige

Code RAL 1015

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 152 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 48 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Avec couvercle à charnière Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Identification**

Avec inscription Non

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui