



WH37583305D



#### FLF Gr.1 komplett: Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Schwarz

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

###### Abmessungen

Höhe	37.7 mm
Breite	62.7 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	38 mm
Einbautiefe	7 mm

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

###### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar Schnappbefestigung
------------	---------------------------------

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

###### Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

###### Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage
---

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja