



WH37583306D



FLF complet: Prise type 13 avec affichage d'état avec bornes enfichables/ Orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Orange

Code RAL

2004

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

37.7 mm

Largeur

62.7 mm

Profondeur

45 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

38 mm

Profondeur de montage

7 mm

Raccordement

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Connectivité

Type de montage

Installation à encastrer
Fixation par encliquetage

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Oui

Textes

Inscription

Sans inscription

Housse

Plaque pleine

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui