



WH37684100D

FLF Gr.1 komplett: Typ 13/L2 mit Rundkabeldose Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Weiss

RAL Nummer 9010

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 37.7 mm

Breite 62.7 mm

Tiefe 43.6 mm

Kabel

Kabellänge 0.45 m

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37.6 mm

Einbautiefe 6 mm

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Einbaubar
Schnappbefestigung

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja