



WH27440400C

kallysto.pro encastré complet: Thermostat 60x60mm 230V Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 48 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui