



WH37684105D

FLF complet: Prise T13/L2 avec boîte pour câble rond avec bornes à vis/ Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 37.7 mm

Largeur 62.7 mm

Profondeur 43.6 mm

Câble

Longueur de câble 0.45 m

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.6 mm

Profondeur de montage 6 mm

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer
Fixation par encliquetage

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Non

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui