



WH37683100D

**FLF Gr.1 complet: T23 /L1 + boîte Technofil (câble plat) Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 37.7 mm

Largeur 62.7 mm

Profondeur 43.6 mm

**Câble**

Longueur de câble 0.45 m

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.6 mm

Profondeur de montage 6 mm

**Connectivité**

Type de montage Installation à encastrer

**Équipement**

Avec couvercle à charnière Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Identification**

Avec inscription Non

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie

**Durabilité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui