



WH37640300D

**FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose 3x Typ 13 IP20 Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
|--------------|-------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|       |       |
|-------|-------|
| Farbe | Weiss |
|-------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9010 |
|------------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
|-----------|-------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Oberfläche | Unbehandelt |
|------------|-------------|

**Abmessungen**

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 62.50 mm |
|------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 75 mm |
|--------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| Tiefe | 43.3 mm |
|-------|---------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 37 mm |
|-----------------------------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 6.3 mm |
|-------------|--------|

**Anschluss**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 13 |
|-----------------------|-----------------------|

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Montageart | Einbaubar<br>Klemmbefestigung |
|------------|-------------------------------|

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
|---------------------------------|-----------------------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
|--------------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
|------------------------------|----|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Signallampe | Nein |
|-----------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
|-------------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
|--------------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
|--------------------------|------|

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

---

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                  |
| Abdeckung    | Vollplatte                     |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen  |

---

**Geeignet für**

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|