



WH36583400A\_1



**robusto UP Steckdose 1xT13 beleuchtet IP55 A Signalweiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Farbe      | Signalweiss              |
| RAL Nummer | 9003                     |
| Glanzgrad  | Matt                     |
| Werkstoff  | Duroplast<br>Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt              |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 86 mm |
| Breite                      | 86 mm |
| Tiefe                       | 66 mm |
| Anzahl Einheiten            | 1     |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 39 mm |
| Einbautiefe                 | 27 mm |

**Anschluss**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Ja                    |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Deckelausführung | Selbstschließender Klappdeckel |
|------------------|--------------------------------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP      | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Ja   |

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                  |
| Abdeckung    | Zentralplatte                  |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen  |

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz