



WH36583400A_1



robusto UP Steckdose 1xT13 beleuchtet IP55 A Signalweiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Signalweiss

RAL Nummer 9003

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 66 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 39 mm

Einbautiefe 27 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP55

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Ja

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz
