



WH25917805C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 25 / Typ 25 mit Steckklemmen/ Schwarz

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	152 mm
Breite	92 mm
Tiefe	48 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Montageart	Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Geeignet für**

kallysto Unterputz	
--------------------	--