



WH26250804C

kallysto.trend UP komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht/1500W Anthrazit

Technische Eigenschaften

Erfassung

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor | Bewegungsmelder |
|-------------------|-----------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Breite | 94 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 20 mm |
|-------------|-------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Werkstoff

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Anthrazit |
|-------|-----------|

| | |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Polycarbonat (PC) |
|-----------|-------------------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|