



WH36583403A_1



robusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A grau

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 66 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Profondeur de montage 27 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Oui

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie
