



WH37645705D



#### FLF Gr.1 komplett: Steckdose 3x T23/ 1x geschaltet mit Steckklemmen, Schwarz

##### Technische Eigenschaften

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

###### Abmessungen

Höhe	62.50 mm
Breite	75 mm
Tiefe	43.3 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm
Einbautiefe	6.3 mm

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

###### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar Schnappbefestigung
------------	---------------------------------

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

###### Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

###### Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. II

###### Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage
---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja