



WH37628300D



FLF Gr.1 komplett: Steckdose 2x Typ 23 mit Statusanzeige mit Steckklemmen, Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Weiss
RAL Nummer 9010
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 75 mm
Breite 62.5 mm
Tiefe 49 mm
Anzahl Einheiten 2
Einbautiefe Unterputz-Dosen 42.7 mm
Einbautiefe 6.3 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23
Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss
Montageart Einbaubar
Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja
Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein
Stossfestigkeit IK IK02
Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Funktionen

Mit Funktionsbeleuchtung	Ja
--------------------------	----

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Vollplatte
-----------	------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Typ	Apparat Gr. II
-----	----------------

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----
