



WH25917803C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 25 / Typ 25 mit Steckklemmen/ Lichtgrau

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 152 mm

Breite 92 mm

Tiefe 48 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Mit Klappdeckel Nein

##### Kapazität

Anzahl Module 2

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

##### Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

##### Geeignet für

kallysto Unterputz

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja