



WH25917803C

**kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables/ Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris clair
---------	------------

Code RAL	7035
----------	------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	152 mm
---------	--------

Largeur	92 mm
---------	-------

Profondeur	48 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm
--------------------------------------	-------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

Position de montage/connexion	Vertical
-------------------------------	----------

**Connectivité**

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Convient pour**

kallysto encastré	
-------------------	--