



WH25917803C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables/ Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 152 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 48 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Non

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui